

Zahnstangen für fortlaufende Montage

rostfrei

可续接安装式齿条

不锈钢



钢号 1.4305 [X8CrNiS 18-9]

直齿

齿形角 20°


制齿精度
8 e 27

Stahl 1.4305 [X 8 CrNiS 18-9]

geradverzahnt

Eingriffswinkel 20°

Verzahnungsqualität
8 e 27



Modul 模数	理论长 L	l	z**	b	ha	h	kg	Bestell Nr. 订购编号
1.0	499.513	499.0 +/- 0.3	159	10	9.80 +/- 0.10	8.80 - 0.10	0.34	146-010-605
1.0	999.026	998.5 +/- 0.3	318	10	9.80 +/- 0.15	8.80 - 0.15	0.68	146-010-610
1.5	499.513	499.1 +/- 0.3	106	15	14.80 +/- 0.10	13.30 - 0.10	0.78	146-015-605
1.5	999.026	998.6 +/- 0.3	212	15	14.80 +/- 0.15	13.30 - 0.15	1.55	146-015-610
2.0	502.655	502.1 +/- 0.3	80	20	19.75 +/- 0.10	17.75 - 0.10	1.40	146-020-605
2.0	999.026	998.5 +/- 0.3	159	20	19.75 +/- 0.15	17.75 - 0.15	2.80	146-020-610
2.0	1998.053	1997.5 +/- 0.3	318	20	19.75 +/- 0.25	17.75 - 0.25	5.60	146-020-620
3.0	499.513	498.9 +/- 0.3	53	30	29.75 +/- 0.10	26.75 - 0.10	3.10	146-030-605
3.0	999.026	998.4 +/- 0.3	106	30	29.75 +/- 0.20	26.75 - 0.20	6.20	146-030-610
3.0	1998.053	1997.4 +/- 0.3	212	30	29.75 +/- 0.30	26.75 - 0.30	12.40	146-030-620
4.0	1005.313	1004.6 +/- 0.3	80	40	39.70 +/- 0.20	35.70 - 0.20	11.00	146-040-610
4.0	1998.053	1997.3 +/- 0.3	159	40	39.70 +/- 0.30	35.70 - 0.30	22.00	146-040-620

Modul 模数	Teilung 齿距	理论长 L	l	z**	b	ha	h	kg	Bestell Nr. 订购编号
1.591	5.0	250.00	249.6 +/- 0.30	50	15	14.80 +/- 0.10	13.21 - 0.10	0.39	146-016-602
1.591	5.0	500.00	499.6 +/- 0.30	100	15	14.80 +/- 0.10	13.21 - 0.10	0.78	146-016-605
1.591	5.0	1000.00	999.6 +/- 0.30	200	15	14.80 +/- 0.15	13.21 - 0.15	1.55	146-016-610
3.183	10.0	250.00	249.4 +/- 0.30	25	30	29.70 +/- 0.10	26.52 - 0.10	1.55	146-031-602
3.183	10.0	500.00	499.4 +/- 0.30	50	30	29.70 +/- 0.15	26.52 - 0.15	3.10	146-031-605
3.183	10.0	1000.00	999.4 +/- 0.30	1000	30	29.70 +/- 0.20	26.52 - 0.20	6.20	146-031-610
3.183	10.0	2000.00	1999.4 +/- 0.30	2000	30	29.70 +/- 0.30	26.52 - 0.30	12.40	146-031-620

Beide Enden der Zahnstangen sind so ausgeführt dass diese in beliebiger Länge aneinander gereiht werden können.

Für die Montage empfehlen wir den Einsatz von Montagestücken wie auf Seite OB10 beschrieben!

齿条两端可以任意连接齿条，以达到所需长度。

安装时，我们推荐使用安装块，参见 OB10 页！

Für die Schmierung von Zahnstangen und Ritzeln empfehlen wir den Einsatz von automatischen Schmierstoffgebern, wie auf Seite AB1 beschrieben!

润滑齿条和齿轮时，我们推荐使用自动润滑器具，参见 AB1 页！

Sollten Sie andere Abmessungen benötigen, helfen Ihnen unsere Konstrukteure gerne weiter.

如果您需要其它尺寸，我们的设计师将竭诚为您服务。

z** Zähnezahl / 齿数